

[Se detta nyhetsbrev i en webbläsare](#)



Funktionell och praktisk design med Viega Eco Plus

Bakom väggen döljer sig en helgjuten cistern med en mekanisk vajeranordning som gör det lätt att manövrera spolfunktionen.

Lätt att använda

Tekniken bakom manövreringsplattan är en mekanisk vajeranordning. Denna bowdenkabel behöver bara en lätt tryckning för att sätta i gång en spolning. Den helgjutna cisternen minskar risken för läckage. Dubbelspolningen där den lilla spolningen kan justeras ned till 3–4 liter gör den mycket vattensnål.

Lätt att montera

Monteringen av installationsväggen är enkel:

- Vinkeljärn på benen gör att man kan skruva fast stativet, i antingen väggen eller golvet.
- Höjden på stativet är 1130 mm och kan regleras ned till 880 mm.
- Toalettskålen kan lyftas och sänkas totalt 60 mm efter montering.
- Passar till alla toalettstolar.



Manövreringsplattor infällda i väggen

Med en ny inbyggnadsram kan manövreringsplattan monteras så att den är i plan med väggen.

Inga skarpa eller upphöjda kanter som bryter intrycket av en hel jämn yta.

Dessutom kan man sätta sin personliga prägel på manövreringsplattan: klä den med plattor eller natursten efter eget val.



Hygienisk manövrering utan beröring

Manövreringsplattorna finns i många varianter: härdat glas, aluminium, plast m.m.

Viega Visign kan också fås med beröringsfri manövrering.

Hygienisk att använda och lätt att göra ren.



Nedan visas några av våra varianter



Visign For More modell nr 8351.1



Visign For More modell nr 8353.1



Visign For More modell nr 8352.1



Visign For More modell nr 8354.1



Mer information på www.viega.se

[Avanmål dig från denna e-postlista](#)